

## Ciocan BLACKCRAFT cu capete moi • cu mâner din oțel, manșon din PUR și ergonomic, anti alunecare 3379.050



### Descrierea produsului

Capul tubular al ciocanelor BLACKCRAFT este umplut cu așchii de oțel. Aceasta are ca efect faptul că atunci când suprafața de lovire lovește piesa de prelucrat, umplutura cu așchii urmează cu întârziere. Energia de impact este utilizată în mod optim datorită reculului redus.

Acest lucru permite lovituri foarte puternice. În plus, lucrul cu ciocanele BLACKCRAFT este semnificativ mai sigur, mai menajant cu articulațiile și mai silențios decât lucrul cu ciocanele obișnuite din oțel.

Ciocanul BLACKCRAFT este acoperit complet cu poliuretan. Acest lucru nu numai că protejează ciocanul cu cap moale în sine de coroziune, dar protejează și piesele de prelucrat, protejează împotriva zgârieturilor, previne scânteile în caz de lovituri greșite și are și un efect de reducere a vibrațiilor. Stratul gros de poliuretan pe părțile laterale de impact asigură o durată lungă de viață. Ciocanul BLACKCRAFT se caracterizează și printr-o coadă tubulară din oțel rezistentă la rupere și un mâner antiderapant, cu formă ergonomică.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D40mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

- Fără recul, pentru lovituri foarte puternice.
- Silențios și menajant cu articulațiile.
- Învelit complet în poliuretan: fără coroziune, fără zgârieturi pe piesa de prelucrat, fără scântei în caz de lovituri greșite, în plus reduce și vibrațiile.
- Durată lungă de viață datorită stratului gros de poliuretan pe laturile de impact.
- Coadă tubulară din oțel cu formă ergonomică, antiderapantă și rezistentă la rupere.
- Disponibil de la dimensiunea D40mm până la D60mm.

### Domeniul de aplicații

Asamblare și reparații în industria de automobile și camioane, schimbarea roților, lucrări la caroserie, îndepărtare surplusuri, poziționarea și ajustarea pieselor, lucrări de îndreptare, finichigerie, lucrări de mentenanță, lovirea pieselor cu suprafețe delicate

### Material

#### Mâner

- Tub din oțel și mâner ergonomic din cauciuc

### Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
50	115	310	310 x 115 x 50	900	4030618301820	AAA905c002	21-04-09-16	3379.050

### Reclamație

#### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

#### Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

#### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.