

## Ciocan cu apete moi SECURAL • cu capul antirupere și coada fabricate dintr-o bucată, inserții dreptunghiulare, coadă cu formă specială la capăt.

3380.140



### Descrierea produsului

SECURAL Plus este o dezvoltare în continuare a ciocanului cu cap moale SECURAL: Capătul mânerului cu formă specială se adecvează perfect pentru introducerea prin presare a garniturilor de cauciuc. În funcție de modul de dispunere a capătului mânerului, se obține o suprafață îngustă sau foarte largă, putând astfel introduce garnituri de diferite dimensiuni.

Capetele de duritate medie, ușor proeminente, fabricate din poliuretan, sunt înlocuibile. Raportul dintre masa capului ciocanului și masa așchiilor din umplutură în legătură cu proprietățile elastice ale suprafețelor de lovire este coordonat în mod optim și asigură o amortizare maximă a reculului. Acest lucru permite lucrul foarte delicat cu articulațiile și în același timp cu lovituri foarte puternice.

Carcasa sudată longitudinal asigură o conexiune asigurată contra ruperii între capul ciocanului și coadă.

Caracteristicile produsului:

- Cu capăt al mânerului cu formă specială pentru introducerea prin presare a garniturilor de cauciuc de diferite dimensiuni.
- Capete de impact înlocuibile, dreptunghiulare, ușor proeminente, de duritate medie, din poliuretan.
- Permite lucrul silențios și complet fără recul.
- Forță de impact foarte mare la greutate redusă.
- Conexiune asigurată contra ruperii între capul ciocanului și coadă datorită carcasi sudate longitudinal.

### Domeniul de aplicații

Montarea sticlei, ontarea plintelor de aluminiu și plastic, presarea garniturilor de cauciuc

### Material

#### Versiune

- Carcasă robustă din tablă cu mâner ergonomic din cauciuc

#### Inserții

- Poliuretan, galben, dreptunghiular
- Medium tare
- amortizarea zgomotului
- amortizare de impact
- rezistent la uzură

### Informații comandă

Lungime x Lățime		Dimensiuni 	Lungime x Lățime x Înălțime		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
		[mm]		[g]				
30 x 40	117	325	325 x 117 x 32	680	4030618312819	AAA905c002	21-04-09-16	3380.140

Exemplu de aplicație





## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.