

Dorn  
3408.012

## Descrierea produsului

Seria 3408 de la Halder oferă dornuri în trei dimensiuni diferite: D10mm, D12mm și D15mm. Aceste mici ajutoare sunt prevăzute cu capete interschimbabile, foarte rezistente la uzură și care nu lasă așchii, fabricate din nylon special, permițând astfel lucrul foarte sigur și ușor cu un ciocan de oțel într-un mod sigur și gentil.

Caracteristicile produsului:

- Micile ajutoare de la Halder.
- Ambele capete sunt prevăzute cu capuri înlocuibile fabricate din nylon special foarte rezistent la uzură și care nu lasă așchii.
- Ele vă permit să lucrați în siguranță și ușor cu un ciocan de oțel.
- Disponibile la D10mm, D12mm și D15mm.

## Domeniul de aplicații

Lucrări de montare/reparații/întreținere cu accesibilitate limitată, vehicule de pasageri / comerciale

## Material

## Insertii

- Nylon, alb
- dur
- Foarte rezistent la uzură
- fără ciobituri ( chiar și la temperaturi sub zero grade)
- Rezistent la ulei și grăsimi

## Asamblare

Insertii din Nylon înlocuibile

## Mai multe informații

## Produse asociate

- Kit Dornuri/Poansoare, 4 buc.

## Informații comandă

Ø		Dimensiuni		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]					
12	170	170 x 12 x 12	130	4030618302063	AAA905c002	21-04-07-02	3408.012

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.