

Inserții SUPERCRAFT pentru baros SUPERCRAFT

3508.100



Descrierea produsului

Capetele din nylon (seria 3508) sunt foarte tari, având o duritate de aproximativ 73 Shore D. Aceste capete din nylon albe din poliamidă oferă proprietăți de impact remarcabile și garantează o rezistență maximă la o durabilitate foarte ridicată. Ele sunt fabricate din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, ele prezintă o uzură mult mai scăzută și sunt mai rezistente și nu se ciobesc nici la temperaturi negative. Ele rezistă la forțele de impact ridicate ale ciocanelor cu cap moale fără recul. În plus sunt rezistente la ulei și grăsimi și sunt utilizate și la baroasele SUPERCRAFT, ciocanele cu cap moale SUPERCRAFT, dornuri și bătătoare.

Aceste capete sunt disponibile în dimensiunile D10mm până la D100mm.

Caracteristicile produsului:


- Cap SUPERCRAFT de nylon (poliamidă).
- Alb.
- Tare.
- Foarte rezistent la uzură.
- Nicio ciobire nici la temperaturi negative.
- Rezistent la ulei și grăsimi.
- Disponibile de la dimensiunea D10mm până la D100mm.

Material

Aplicație

- Nylon, alb
- dur
- Foarte rezistent la uzură
- fără ciobituri (chiar și la temperaturi sub zero grade)
- amortizarea zgomotului
- impact foarte mare

Informații comandă

Ø	Dimensiuni Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
100	100 x 100 x 42	345	4030618301974	AAA938c002	21-04-91-06	3508.100

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.