

Pene de despicare • include geanta de transport din material plastic

3556.260



Descrierea produsului

Pana de despicat rotativă forjată, masivă permite un efect de despicare ridicat datorită rotației optime de 20° și face față și la lemnul cu multe ramuri.
Placa de lovire este șlefuită și prevăzută cu o întrerupere a marginii.
Adânciturile de apucare laterale asigură apucarea și introducerea sigură în lemnul de despicat a penei, în ciuda greutateii de 3.100 g.
Canelurile oblice împiedică sărirea înapoi a penei, chiar și din lemnele înghețate.
Pentru a putea găsi rapid și în orice moment pana, aceasta este acoperită cu pulbere portocalie.
O cutie practică din plastic special permite transportul în siguranță.
Poate fi utilizată optim împreună cu ciocanul despicat SIMPLEX (nr. art. 3007.160), barosul SIMPLEX (nr. art. 3007.081-141) și alt produs Halder barosul forestier (nr. art. 3366.0S3-0S6).
Caracteristicile produsului:

- Pană de despicat rotativă masivă, forjată, cu efect de despicare ridicat.
- Greutate 3.100g.
- Adâncituri de apucare în lateral pentru o apucare sigură.
- Canelurile oblice împiedică sărirea înapoi, chiar și din lemnele înghețate.
- Acoperită cu pulbere portocalie pentru găsirea rapidă.
- Poate fi utilizată optim cu baroasele Halder și ciocanul de despicat SIMPLEX.
- Incl. cutie de transport din plastic.

Domeniul de aplicații

Pentru o simplă și eficientă despicare a lemnului de 1 metru, avem combinația perfectă dintre un baros SIMPLEX și o secure SIMPLEX.

Cea mai bună soluție dase răsucște cu 20° și se utilizează împreună cu icul SIMPLEX și barosul SIMPLEX, pana de despicare realizată din oțel tratat termic, forjat, placată cu teșitură, lama de tăiere este grunduită, cu canelură de ghidare, caneluri diagonale forjate și caneluri de prindere pe părți.

Material

- Oțel tratat termic, forjat, suprafețe lustruite și muchiile prevăzute cu teșituri

Mai multe informații

Note

Introduceți icul doar cu un ciocan cu capete moi și inserții din plastic. Lovirea oțel pe oțel poate duce la ciobire.

Informații comandă

Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
Lungime	Lățime						
260	50	260 x 50 x 66	3100	4030618302803	EAC448c004	21-04-19-02	3556.260

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.