

Ciocan de lăcătușerie MAXXCRAFT • conform cu DIN 1041

3666.003



Descrierea produsului

Conecțiunea din cauciuc, brevetată, între cap și mâner reduce atât reculul cât și zgomotul și asigură impactul optim pe piesa de prelucrat, lucru fără efort, ușor pentru articulații, datorită vibrațiilor reduse și recul redus, protecție suplimentară pe mâner cu înveliș din cauciuc

Domeniul de aplicații

Aplicații universale în industrie sau comerț. de ex. oriunde au fost utilizate până acum ciocanele clasice de lăcătușerie.

Material

Capul ciocanului

- Oțel special de înaltă calitate, forjat în matriță

Mâner

- Hickory

Informații comandă

Descriere	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
	105	300						
MAXXCRAFT 300	105	300	300 x 105 x 23	300	4030618303053	AAA904c002	21-04-09-15	3666.003

Exemplu de aplicație







Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.