

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • TPE-moale; cu carcasă din fontă și mâner din fibră de sticlă 3701.040



Descrierea produsului

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3701 este dotat cu capul din nylon TPE-moale albastru (seria 3201) pe ambele părți. Acesta este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare și, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convențional, el nu lasă nicio abraziune neagră. Carcasa din fontă maleabilă armată, neagră, asigură o stabilitate ridicată datorită pereților mai groși și a rigidizărilor. Greutatea crescută permite o forță de impact ridicată. Coadă foarte stabilă și durabilă din fibre de sticlă este extrem de rezistentă la rupere. Ea are o formă ergonomică și dispune de un mâner antiderapant. Ea are o suprafață netedă și este anorganică (nu este sensibilă la umiditate). Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele. Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D80mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete moi TPE-moale pe ambele părți (albastru, moi, fără abraziune, cu amortizare puternică).
- Carcasa din fontă întărită cu stabilitate ridicată crește forța de impact datorită greutatei crescute.
- Coadă foarte stabilă, durabilă din fibre de sticlă cu mâner antiderapant, anorganic (insensibil la umezeală).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm.

Domeniul de aplicații

pentru materiale foarte pretențioase, grădinarit și peisagistică, montare gresie, lucrări cu piatră naturală, asamblarea de mobilă, amenajări interioare, producția de ferestre și uși, dulgherie

Material

Mâner

- Fibră din sticlă cu manșon din cauciuc

Insertii

- TPE-moale, albastru
- Nu lasă urme
- Moale

Carcasă

- Fontă ranforsată, neagră

Informații comandă

Ø	Dimensiuni			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
	Lungime	Lățime	Înălțime					
	[mm]	[mm]	[mm]					
40	115	325	325 x 115 x 40	850	4030618303336	AAA905c002	21-04-09-16	3701.040

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.