

## Ciocane SIMPLEX cu capete moi • TPE-mediu; cu carcasă din fontă și coadă din fibră de sticlă 3703.030



### Descrierea produsului

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3703 este dotat cu capete TPE-mediu pe ambele părți.

Acest cap gri de duritate medie (seria 3203) permite o forță de impact comparabilă cu cea a capului negru din compoziție de cauciuc (seria 3202). Însă nu rămâne nicio urmă de abraziune neagră.

Carcasa din fontă maleabilă armată, neagră, asigură o stabilitate ridicată datorită pereților mai groși și a rigidizărilor. Greutatea crescută permite o forță de impact ridicată.

Coadă foarte stabilă și durabilă din fibre de sticlă este extrem de rezistentă la rupere. Ea are o formă ergonomică și dispune de un mâner antiderapant. Ea are o suprafață netedă și este anorganică (nu este sensibilă la umiditate).

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D80mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete TPE-mediu pe ambele părți (gri, cu duritate medie, fără abraziune).
- Carcasa din fontă maleabilă întărită cu stabilitate ridicată crește forța de impact datorită greutății crescute.
- Coadă foarte stabilă, durabilă din fibre de sticlă cu mâner antiderapant, anorganic (insensibil la umezeală).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm.

### Domeniul de aplicații

Pentru materiale pretențioase, grădinarit și peisagistică, lucrări cu piatră naturală, amenajări interioare, asamblarea de mobilă, montare gresie, pavaje, zidărie și construcții de scări, producția de ferestre și uși dulgherie

### Material

#### Mâner

- Fibră din sticlă cu manșon din cauciuc

#### Insertii

- TPE-mediu, gri
- Nu lasă urme
- Medium tare

#### Carcasă

- Fontă ranforsată, neagră

### Informații comandă

Ø	—	—	Dimensiuni		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
			Lungime x Lățime x Înălțime [mm]						
30	90	300	300 x 90 x 34		450	4030618303411	AAA905c002	21-04-09-16	3703.030

### Reclamație

#### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

#### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

#### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.