

## Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Cupru; cu carcasă din fontă și coadă din fibră de sticlă 3704.030



### Descrierea produsului

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3704 este dotat cu capete de cupru pe ambele părți. Acest cap de impact (seria 3804) este cel mai tare din gama SIMPLEX, permițând astfel forțe de impact foarte mari, însă mai delicate decât cu un ciocan de oțel. El înlocuiește un ciocan de cupru convențional.

Carcasa din fontă maleabilă armată, neagră, asigură o stabilitate ridicată datorită pereților mai groși și a rigidizărilor. Greutatea crescută permite o forță de impact ridicată.

Coadă foarte stabilă și durabilă din fibre de sticlă este extrem de rezistentă la rupere. Ea are o formă ergonomică și dispune de un mâner antiderapant. Ea are o suprafață netedă și este anorganică (nu este sensibilă la umiditate).

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă la dimensiunea D30mm și D40mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete de cupru pe ambele părți (tari).
- Carcasa din fontă maleabilă întărită cu stabilitate ridicată crește forța de impact datorită greutatei crescute.
- Coadă foarte stabilă, durabilă din fibre de sticlă cu mâner antiderapant, anorganic (insensibil la umezeală).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D40mm.
- El înlocuiește ciocanele de cupru clasice.

### Domeniul de aplicații

Impact foarte mare, lucrări de îndreptare, construcția de fabrici, tinichigerie, asamblare, lucrări de reparații și întreținere

### Material

#### Mâner

- Fibră din sticlă cu manșon din cauciuc

#### Insertii

- Cupru cu racord din plastic
- dur

#### Carcasă

- Fontă ranforsată, neagră

### Asamblare

Insertiile de cupru trebuie să fie montate în carcasa de fontă neagră!

### Informații comandă

Ø			Dimensiuni			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
			Lungime x Lățime x Înălțime						
			[mm]		[g]				
30	90	300	300 x 90 x 34		690	4030618300786	AAA905c002	21-04-09-16	3704.030

Exemplu de aplicație





## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.