

## Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Plastic; cu carcasă din fontă și coadă din fibră de sticlă 3706.030



### Descrierea produsului

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3706 este dotat cu capul de plastic pe ambele părți. Acest cap roșu (seria 3206) este tare și în plus rezistent la ulei și grăsimi. Carcasa din fontă maleabilă armată, neagră, asigură o stabilitate ridicată datorită pereților mai groși și a rigidizărilor. Greutatea crescută permite o forță de impact ridicată. Coada foarte stabilă și durabilă din fibre de sticlă este extrem de rezistentă la rupere. Ea are o formă ergonomică și dispune de un mâner antiderapant. Ea are o suprafață netedă și este anorganică (nu este sensibilă la umiditate). Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele. Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu capete de plastic pe ambele părți (roșii, tari, rezistente la ulei și grăsimi).
- Carcasa din fontă maleabilă întărită cu stabilitate ridicată crește forța de impact datorită greutatei crescute.
- Coadă foarte stabilă, durabilă din fibre de sticlă cu mâner antiderapant, anorganic (insensibil la umezeală).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

### Domeniul de aplicații

Utilizări versatile, asamblare, lucrări de reparații și întreținere, tinichigerie, construcția de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, construcția de schele, construcția de corturi

### Material

#### Mâner

- Fibră din sticlă cu manșon din cauciuc

#### Insertii

- Plastic, roșu
- dur
- Rezistent la ulei și grăsimi

#### Carcasă

- Fontă ranforsată, neagră

### Informații comandă

Ø	Lungime	Lățime	Dimensiuni		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
			Lungime x Lățime x Înălțime	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		450	4030618303459	AAA905c002	21-04-09-16	3706.030

### Reclamație

#### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

#### Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

#### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.