

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Nailon; cu carcasă din fontă și coadă din fibră de sticlă 3708.030



Descrierea produsului

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3708 este dotat cu capul de nylon pe ambele părți. Acest cap alb (seria 3208) oferă proprietăți de impact remarcabile și garantează o rezistență maximă la o durabilitate foarte ridicată. El este fabricat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent și nu se ciobește nici la temperaturi negative. În plus este rezistent la ulei și grăsimi.

Carcasa din fontă maleabilă armată, neagră, asigură o stabilitate ridicată datorită pereților mai groși și a rigidizărilor. Greutatea crescută permite o forță de impact ridicată.

Coadă foarte stabilă și durabilă din fibre de sticlă este extrem de rezistentă la rupere. Ea are o formă ergonomică și dispune de un mâner antiderapant. Ea are o suprafață netedă și este anorganică (nu este sensibilă la umiditate).

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D80mm, de asemenea și ca baros (3708.081).

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu capete din nylon pe ambele părți (albe, tari, foarte rezistente la uzură, fără așchiere chiar și la temperaturi negative, rezistente la ulei și grăsimi).
- Carcasa din fontă maleabilă întărită cu stabilitate ridicată crește forța de impact datorită greutatei crescute.
- Coadă foarte stabilă, durabilă din fibre de sticlă cu mâner antiderapant, anorganic (insensibil la umezeală).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm, în plus și ca baros.

Domeniul de aplicații

Ajustarea pieselor, asamblarea pieselor cu muchii ascuțite, asamblarea carcaselor, construcția de matrice, construcția de fabrici, construcția de hale, construcții metalice, construcția de expoziții, tinichigerie, lucrări de mentenanță și reparații

Material

Mâner

- Fibră din sticlă cu manșon din cauciuc

Insertii

- Nylon, alb
- dur
- Foarte rezistent la uzură
- fără ciobituri (chiar și la temperaturi sub zero grade)
- Rezistent la ulei și grăsimi

Carcasă

- Fontă ranforsată, neagră

Informații comandă

Ø			Dimensiuni			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
			Lungime x Lățime x Înălțime						
			[mm]		[g]				
30	90	300	300 x 90 x 34		460	4030618303541	AAA905c002	21-04-09-16	3708.030

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.