

## Ciocane de forjă SIMPLEX · Metal moale; cu carcasă din fontă și coadă din fibră de sticlă 3709.081



### Descrierea produsului

Barosul SIMPLEX din seria 3709 este dotat cu capul din metal moale pe ambele părți. Capul de impact de culoare argintie (seria 3209) este fabricat din aluminiu și este tare, insensibil la căldură, înlocuind un ciocan de plumb clasic.

Carcasa din fontă maleabilă armată, neagră, asigură o stabilitate ridicată datorită pereților mai groși și a rigidizărilor. Greutatea crescută permite o forță de impact ridicată.

Coadă foarte stabilă și durabilă din fibre de sticlă este extrem de rezistentă la rupere. Ea are o formă ergonomică și dispune de un mâner antiderapant. Ea are o suprafață netedă și este anorganică (nu este sensibilă la umiditate).

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Acest baros este disponibil cu diamentul D80mm cu o greutate totală de 4,650g și o lungime totală de 800mm.

Caracteristicile produsului:

- Baros SIMPLEX cu capete din metal moale pe ambele părți (argintii, tari, insensibile la căldură).
- Carcasa din fontă maleabilă întărită cu stabilitate ridicată crește forța de impact datorită greutateii.
- Coadă foarte stabilă, durabilă din fibre de sticlă cu mâner antiderapant, anorganic (insensibil la umezeală).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
- Disponibil în D80mm (greutatea totală 4,650g).
- Inserția din metal moale este fabricat din aluminiu și înlocuiește ciocanele de plumb convenționale.

### Domeniul de aplicații

Impact foarte mare, lucrări de îndreptare, construcția de matrițe, construcția de fabrici, asamblare, lucrări de reparații și întreținere

### Material

#### Mâner

- Fibră din sticlă cu manșon din cauciuc

#### Inserții

- Metal moale, argintiu
- dur
- Rezistent la temperatură
- Impact puternic

#### Carcasă

- Fontă ranforsată, neagră

### Informații comandă

Ø	Lungime	Lățime	Înălțime	Dimensiuni		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.	
				Lungime x Lățime x Înălțime	[mm]					
80	175	800	800 x 175 x 80			4650	4030618300915	AAA938c002	21-04-09-20	3709.081

### Reclamație

#### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

#### Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

#### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.