

## Ciocane SIMPLEX cu capete moi • TPE-moale / metal moale; cu carcasă din fontă și mâner din fibră de sticlă 3719.030



### Descrierea produsului

Seria 3719 SIMPLEX dispune de combinația de capete TPE-moale / metal moale. Capul TPE-moale albastru (seria 3201) este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare și, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convențional, el nu lasă nicio abraziune neagră. Capul din metal moale de culoare argintie (seria 3209) este fabricat din aluminiu și este tare, insensibil la căldură, înlocuind un ciocan de plumb clasic. Carcasa din fontă maleabilă armată, neagră, asigură o stabilitate ridicată datorită pereților mai groși și a rigidizărilor. Greutatea crescută permite o forță de impact ridicată. Coadă foarte stabilă și durabilă din fibre de sticlă este extrem de rezistentă la rupere. Ea are o formă ergonomică și dispune de un mâner antiderapant. Ea are o suprafață netedă și este anorganică (nu este sensibilă la umiditate). Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele. Această versiune este disponibilă la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinația de capete TPE-moale (albastru, moale, fără abraziune) / metal moale (argintiu, tare, insensibil la căldură).
- Carcasa din fontă maleabilă întărită cu stabilitate ridicată crește forța de impact datorită greutateii crescute.
- Coadă foarte stabilă, durabilă din fibre de sticlă cu mâner antiderapant, anorganic (insensibil la umezeală).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil în D30mm până la 60mm.

### Domeniul de aplicații

Lucrări de îndreptare, construcția de matrițe, construcția de fabrici, asamblare, lucrări de reparații și întreținere

### Material

#### Mâner

- Fibră din sticlă cu manșon din cauciuc

#### Insertia 1

- TPE-moale, albastru
- Nu lasă urme
- Moale

#### Insertia 2

- Metal moale, argintiu
- dur
- Rezistent la temperatură

#### Carcasă

- Fontă ranforsată, neagră

### Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
	—	—						
30	90	300	300 x 90 x 34	482	4030618305927	AAA905c002	21-04-09-16	3719.030

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.