

Ciocane de forjă SIMPLEX · Cauciuc compozit / nailon; cu carcasă din fontă și coadă din fibră de sticlă

3728.081



Descrierea produsului

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3728 are combinația de capete compoziție din cauciuc / nylon.

Capul din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact și inodor, ține mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.

Capul din nylon (seria 3208) oferă proprietăți de impact remarcabile și garantează o rezistență maximă la o durabilitate extrem de ridicată. El este fabricat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent și nu se ciobește nici la temperaturi negative. În plus este rezistent la ulei și grăsimi.

Carcasa din fontă maleabilă armată, neagră, asigură o stabilitate ridicată datorită pereților mai groși și a rigidizărilor. Greutatea crescută permite o forță de impact ridicată.

Coadă foarte stabilă și durabilă din fibre de sticlă este extrem de rezistentă la rupere. Ea are o formă ergonomică și dispune de un mâner antiderapant. Ea are o suprafață netedă și este anorganică (nu este sensibilă la umiditate).

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Acest baros este disponibil cu diametrul D80mm cu o greutate totală de 3,775g și o lungime totală de 800mm.

Caracteristicile produsului:

- Baros SIMPLEX cu combinația de capete din compoziție de cauciuc (negru, duritate medie, amortizant, inodor, cu uzură redusă) / nylon (alb, tare, foarte rezistent la uzură, fără așchiere chiar și la temperaturi negative, rezistent la ulei și grăsimi).
- Carcasa din fontă maleabilă întărită cu stabilitate ridicată crește forța de impact datorită greutății crescute.
- Coadă foarte stabilă, durabilă din fibre de sticlă cu mâner antiderapant, anorganic (insensibil la umezeală).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil în D80mm (greutatea totală 3,775g).

Domeniul de aplicații

Asamblarea pieselor cu muchii ascuțite, asamblarea carcaselor, construcția de fabrici, construcția de hale, construcții metalice, construcția de expoziții, lucrări de mentenanță și reparații

Material

Mâner

- Fibră din sticlă cu manșon din cauciuc

Insertia 1

- Cauciuc compozit, negru
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută

Insertia 2

- Nylon, alb
- dur
- Foarte rezistent la uzură
- fără ciobituri (chiar și la temperaturi sub zero grade)
- Rezistent la ulei și grăsimi

Carcasă

- Fontă ranforsată, neagră

Informații comandă

Ø	Lungime	Lățime	Înălțime	Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	profc1@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
									3728.081
80	175	800	800 x 175 x 80	3775	4030618305019	AAA938c002	21-04-09-20	3728.081	

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.