

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Cupru / Plastic; cu carcasă din fontă și coadă din fibră de sticlă

3746.030



Descrierea produsului

Seria 3746 SIMPLEX are combinația de capete cupru / plastic. Capul de plastic roșu (seria 3206) este tare și în plus rezistent la ulei și grăsimi. Acest cap de cupru (seria 3804) este cel mai tare cap din gama SIMPLEX, permițând astfel forțe de impact foarte mari, însă mai delicate decât cu un ciocan de oțel. El înlocuiește un ciocan de cupru convențional. Carcasa din fontă maleabilă armată, neagră, asigură o stabilitate ridicată datorită pereților mai groși și a rigidizărilor. Greutatea crescută permite o forță de impact ridicată. Coada foarte stabilă și durabilă din fibre de sticlă este extrem de rezistentă la rupere. Ea are o formă ergonomică și dispune de un mâner antiderapant. Ea are o suprafață netedă și este anorganică (nu este sensibilă la umiditate). Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele. Această versiune este disponibilă la dimensiunea D30mm și D40mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinația de capete plastic (roșu, tare, rezistent la ulei și grăsimi) / cupru (tare).
- Carcasa din fontă maleabilă întărită cu stabilitate ridicată crește forța de impact datorită greutateii crescute.
- Coadă foarte stabilă, durabilă din fibre de sticlă cu mâner antiderapant, anorganic (insensibil la umezeală).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil la D30mm și D40mm.

Domeniul de aplicații

Impact foarte mare, lucrări de îndreptare, construcția de fabrici, tinichigerie, asamblare, lucrări de reparații și întreținere

Material

Mâner

- Fibră din sticlă cu manșon din cauciuc

Insertia 1

- Cupru cu racord din plastic
- dur

Insertia 2

- Plastic, roșu
- dur
- Rezistent la ulei și grăsimi
- Universal

Carcasă

- Fontă ranforsată, neagră

Informații comandă

Ø	Lungime	Lățime	Dimensiuni		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
			Lungime x Lățime x Înălțime	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		570	4030618306269	AAA905c002	21-04-09-16	3746.030

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.