

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Cupru / metal moale; cu carcasă din fontă și coadă din fibră de sticlă

3749.030



Descrierea produsului

Ciocanul SIMPLEX din seria 3749 are combinația de capete cupru / metal moale. Inserția din cupru (seria 3804) este cel mai tare cap din gama SIMPLEX, permițând astfel forțe de impact foarte mari, însă mai delicate decât cu un ciocan de oțel. El înlocuiește cu succes un ciocan de cupru convențional.

Inserția din metal moale de culoare argintie (seria 3209) este fabricat din aluminiu și este puțin mai moale decât capul de cupru, este insensibil la căldură, înlocuind un ciocan de plumb clasic. Carcasa din fontă maleabilă armată, neagră, asigură o stabilitate ridicată datorită pereților mai groși și a rigidizărilor. Greutatea crescută permite o forță de impact ridicată.

Coadă foarte stabilă și durabilă din fibre de sticlă este extrem de rezistentă la rupere. Ea are o formă ergonomică și dispune de un mâner antiderapant. Ea are o suprafață netedă și este anorganică (nu este sensibilă la umiditate).

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă la dimensiunea D30mm și D40mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan SIMPLEX cu combinația de capete cupru (tare) / metal moale (argintiu, tare, insensibil la căldură).
- Carcasa din fontă maleabilă întărită cu stabilitate ridicată crește forța de impact datorită greutateii crescute.
- Coadă foarte stabilă, durabilă din fibre de sticlă cu mâner antiderapant, anorganic (insensibil la umezeală).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
- Disponibil la D30mm și D40mm.
- Înlocuiește ciocanele de cupru și plumb clasice într-un singur produs.

Domeniul de aplicații

Lucrări de îndreptare, construcția de fabrici, tinichigerie, asamblare și reparații în industria de automobile și camioane

Material

Mâner

- Fibră din sticlă cu manșon din cauciuc

Inserția 1

- Cupru cu racord din plastic
- dur

Inserția 2

- Metal moale, argintiu
- dur
- Rezistent la temperatură

Carcasă

- Fontă ranforsată, neagră

Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	profi@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
	—	—						
30	90	300	300 x 90 x 34	590	4030618303251	AAA905c002	21-04-09-16	3749.030

Exemplu de aplicație





Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.