

BASEPLEX inserție • Nylon, alb

3988.040



Descrierea produsului

Capul din nylon BASEPLEX (seria 3988) este un cap foarte tare cu o duritate de aproximativ 75 Shore D. Acest cap alb este puțin mai tare decât capul roșu și este în plus rezistent la uzură. El este rezistent la ulei și grăsimi. Acest cap este disponibil la dimensiunile de la D25mm până la D50mm.

Caracteristicile produsului:

- Capul BASEPLEX de nylon.
- Alb.
- Tare.
- Rezistent la ulei și grăsimi.
- Disponibil de la dimensiunea D25mm până la D50mm.

Material

Aplicație

- Nylon, alb
- dur
- Foarte rezistent la uzură
- fără ciobituri (chiar și la temperaturi sub zero grade)
- Rezistent la ulei și grăsimi

Informații comandă

Ø	Dimensiuni		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
	Lungime x Lățime x Înălțime [mm]						
40	45 x 45 x 30		40	4030618304241	AAA905c002	21-04-91-06	3988.040

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.