

## Știfturi opritoare cu bilă • cu acțiune simplă - conform NAS / MS17987

4213.B12



### Descrierea produsului

Știfturile opritoare cu bilă (Știfturi rapide cu bile) conform MS17987 / NAS1333-1343 sunt utilizate pentru fixare, ajustare, schimbare și asigurare. Deblocare ușoară și instantanee pentru conexiuni frecvente.

Știfturile cu bile (Știft cu bilă simplă acțiune) sunt produse conform normelor aviatice MS / NAS și testate conform normelor NAS 1332.

Tratarea suprafețelor:

- Toate piesele din oțel inoxidabil pasivate conform AMS2700

Tratament termic:

- Corp: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
- Știft: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
- Bilă: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

### Material

#### Corp

- Oțel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 17-4PH (specificație AMS5643)

#### Știft

- Oțel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 17-4PH (specificație AMS5643)

#### Arc

- Oțel inoxidabil, pasivat - CRES 302 (specificație ASTM-A-313)

#### Mâner

- Oțel inoxidabil, pasivat - CRES 17-4PH (specificație AMS5643)

#### Inel de atașare

- Oțel inoxidabil, pasivat - CRES 302 (specificație ASTM A-313/A313M)

#### Buton de apăsare

- Oțel inoxidabil, pasivat - CRES 303 (specificație ASTM A484/484M)

#### Bilă

- Oțel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 440C (specificație AMS5630)

### Operații

Știfturile opritoare cu bilă cu acțiune simplă sunt autoblocante. Prin apăsarea butonului se deblochează bilele.


### Mai multe informații

### Note

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere. Alte diametre / combinații de lungimi diferite față de gama standard pot fi realizate după o scurtă notificare din partea dumneavoastră. Variantă specială la cerere.

- Dimensiunile acestui reper sunt în INCH.

### Desen



Informații comandă

| Dimensiuni                |           |           |                                              |             |                 |           |           |           |           |           | Poziție<br>orificiu<br>max. | Rezistența la<br>forfecare, dublă<br>min. | min. max. |     |     | Descriere<br>standard | Ref. Nr. |                                |
|---------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----------------------|----------|--------------------------------|
| Diametrul<br>nominal<br>A | A<br>min. | A<br>max. | Lungime<br>de<br>prindere<br>L<br>+0,02<br>0 | B<br>±0,005 | C<br>0<br>-0,04 | D<br>max. | E<br>max. | F<br>min. | G<br>max. | H<br>min. | J<br>min.                   |                                           |           |     |     |                       |          |                                |
| [inch]                    |           |           |                                              |             |                 |           |           |           |           |           | [inch]                      | [lbf]                                     | [°F]      |     | [g] |                       |          |                                |
| 1/4                       | 0,247     | 0,2485    | 1,2                                          | 0,289       | 0,29            | 0,31      | 0,53      | 1,06      | 1,5       | 0,78      | 0,08                        | 0,254                                     | 9.200     | -65 | 200 | 27,3                  |          | MS17987C412 /<br>NAS1334C6C12D |

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.