


## Șaibe

EH 1007.400 - EH 1108.300




## Descrierea produsului

Aceste elemente de montaj fac parte din componentele sistemelor cu canale T.


## Material

- Oțel, călit, șlefuit

## Desen



## Informații comandă

Sistem	Dimensiuni			 [g]	Ref. Nr.
	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> [mm]	s		
V40	8,5	24,0	3	9	1007.400
V40	8,5	39,5	3	30	1007.500
V40	8,5	24,0	4	12	1007.600
V40	8,5	39,5	4	37	1007.700
V40	8,5	24,0	5	15	1007.800
V40	8,5	39,5	5	46	1007.900
V70/L12	13,0	39,5	3	27	1107.400
V70/L12	13,0	59,5	3	65	1107.500
V70/L12	13,0	39,5	4	36	1107.600
V70/L12	13,0	59,5	4	86	1107.700
V70/L12	13,0	39,5	5	44	1107.800
V70/L12	13,0	59,5	5	107	1107.900
V70/L12	13,0	39,5	10	85	1108.000
V70/L12	13,0	59,5	10	208	1108.100
V70/L12	13,0	39,5	20	170	1108.200
V70/L12	13,0	59,5	20	417	1108.300

## Reclamație

## Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

## Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

## Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.