

Piuliță pentru canal T

EH 1030.000 - EH 1030.300




Descrierea produsului


Material

- Oțel tratat termic, cu revenire, calitatea 10, negru

Desen



Informații comandă

Sistem	Dimensiuni		 [g]	Ref. Nr.
	l	d		
	[mm]			
V40	15	M6	12,0	1030.000
V40	15	M8	9,7	1030.100
V40	30	M6	24,0	1030.200
V40	30	M8	23,0	1030.300

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.