

Blocuri de fixare canal

EH 1031.100 - EH 1131.200



Descrierea produsului

Material


- Oțel, călit, șlefuit

Mai multe informații

Produse asociate

- Chei

Desen



Informații comandă

Sistem	Dimensiuni											Ref. Nr.	
	l_1	l_2	l_3	l_4	b_1	b_2	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5		[g]
V40	39,6	6,6	-	32,6	15	10	13,5	7,5	8,5	4	3,5	69	1031.100
V40	13,0	6,5	-	-	15	10	13,5	7,5	8,5	4	3,5	25	1031.200
V40	24,0	12,0	-	-	15	10	13,5	7,5	8,5	4	3,5	43	1031.300
V70	69,0	9,5	44,5	59,5	22	14	22,0	14,0	12,7	6	6,0	292	1131.100
V70	22,0	11,0	-	-	22	14	22,0	14,0	12,7	6	6,0	96	1131.200

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.