

## Plăci de bază

EH 1100.300 - EH 1100.500



### Descrierea produsului

#### Material

- Oțel, călit, acoperit


#### Mai multe informații

#### Note


Varianta specială la cerere.

### Desen


#### 1100.300



#### 1100.400



#### 1100.500




Distanța între fante  $70 \pm 0,01$ .

### Informații comandă

Sistem	Dimensiuni				y [mm]	Număr de canale T	[kg]	Ref. Nr.
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>				
V70	230	70	420	105	12	3 x 6	40	<a href="#">1100.300</a>
V70	300	140	490	140	12	4 x 7	65	<a href="#">1100.400</a>
V70	370	70	630	210	12	5 x 9	104	<a href="#">1100.500</a>

### Exemplu de aplicație







## Reclamație

### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.