

## Plăci de bază • potrivite pentru paleți DIN 55 201 EH 1100.700 - EH 1103.500



### Descrierea produsului

#### Material


- Oțel, călit, acoperit

#### Mai multe informații

#### Note

Variantă specială la cerere.

### Desen



\* Aceste toleranțe sunt valabile numai pentru tipurile cu opritor exterior.  
Distanța între fante  $70 \pm 0,01$ .


### Informații comandă


Sistem	$a_1 \times a_2$	c	d	Dimensiuni				Pentru șuruburi	y	Număr de canale T	[kg]	Ref. Nr.
				$l_1$ $\pm 0,013$	$l_2$	$l_3$	$l_4$					
				[mm]				[mm]	[mm]			
V70	400 x 400	50	20	150	60	100	100	M12	12	5 x 5	56	1100.700
V70	500 x 500	60	20	200	40	200	200	M12	12	7 x 7	84	1100.800
V70	630 x 630	70	25	200	35	200	200	M16	16	9 x 9	155	1100.900
V70	400 x 500	50	20	150	60/40	200	100	M12	12	5 x 7	69	1103.300
V70	500 x 630	60	20	200	40/35	200	200	M12	12	7 x 9	121	1103.500


Exemplu de aplicație











## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.