

## Limitatoare

EH 1116.000 - EH 1116.100




## Descrierea produsului


## Material

- Oțel, călit, șlefuit

## Desen



## Informații comandă

Sistem	Dimensiuni		 [g]	Ref. Nr.
	$h_1$	$h_2$		
V70	37	28	214	1116.000
V70	57	48	314	1116.100

## Reclamație

## Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

## Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

## Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.