

Suporturi fixe de găurire • ajustabile

EH 1163.000 - EH 1163.300




Descrierea produsului

Material

- Oțel, călit, șlefuit

Desen



Informații comandă

Sistem	Dimensiuni												[g]	Ref. Nr.
	b ₁	b ₂	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	h ₁	h ₂	h ₃		
V70/L12	28	13	9,9	24	32	88	74	25	24	36 – 45	22	16	381	1163.000
V70/L12	38	13	16,9	30	42	108	89	40	27	44 – 54	26	20	800	1163.100
V70/L12	48	17	24,8	45	55	108	84	25	27	54 – 68	32	26	1391	1163.200
V70/L12	58	17	34,9	52	68	128	99	40	27	68 – 82	44	38	3000	1163.300

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.