

Profile de poziționare și fixare

EH 1549.200 - EH 1649.200




Descrierea produsului

Material

- Oțel, călit, șlefuit


Desen



Informații comandă

Sistem	Dimensiuni								[g]	Ref. Nr.
	l_1	b_1	h	b_2	h_1	h_2	d_1	d_2		
L12	78	50	37	30	25	24	12	M12	834	1549.200
L12	78	50	57	30	45	24	12	M12	1317	1549.400
L16	90	60	45	40	35	25	16	M16	1439	1649.200

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.