


Limitatoare • cilindric
EH 1551.500 - EH 1651.700

Descrierea produsului

Material

- Oțel, călit, șlefuit

Desen



Informații comandă

Sistem	Dimensiuni				[g]	Ref. Nr.
	l_1	l_2	d	d_1		
L12	50	24	40	12	400	1551.500
L12	70	24	40	12	552	1551.700
L16	60	25	50	16	737	1651.500
L16	90	25	50	16	1065	1651.700

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.