

Limitatoare • plană
EH 1586.



Descrierea produsului

Material


Inserții

- Pulbere sinterizată

Corp

- Oțel pentru scule, călit

Desen



Informații comandă

d ₁	d ₂	l ₁	Dimensiuni				b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	[g]	Ref. Nr.
			l ₂	l ₃	l ₄	[mm]						
plane, pe ambele fețe – figura 1												
M12	-	40	20±0,01	-	-	44-0,05	-	21,4	-	395	1586.070	
plane, pe ambele fețe / lățime îngustată – figura 2												
M12	-	40	20±0,01	-	-	44	29	21,4	6,4	324	1586.071	
plane, pe ambele fețe / înalte – figura 3												
M12	-	80	40	-	40	44-0,10	-	51,4	-	1601	1586.072	
striate și plane – figura 4												
M12	12	42	20±0,01	2	-	44-0,05	24	21,4	13,4	407	1586.073	

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.