

## Bacuri de sprijin

EH 1702.



### Descrierea produsului

- Pentru montajul diverselor știfturi (ref. nr. 1702.710-1702.780) sau a setului universal de fixare (ref. nr. 1702.600)
  - Pentru prindere în trei puncte
  - Suprafața frontală poate fi folosită ca și suprafața de prindere (călită și șlefuită)
- Se livrează fără știfturi sau setul universal de fixare

### Material

- Oțel, călit

### Desen




Figura 1




Figura 2

### Informații comandă

Lățime bac [mm]	Dimensiuni				Ref. Nr.
	b	l [mm]	h	c	
<b>bac, fix – figura 1</b>					
125	189	104	20	24	3 kg 1702.100
<b>bac, mobil – figura 2</b>					
125	97	73	20	24	1200 g 1702.300

### Reclamație

#### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

#### Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

#### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.