

Bacuri în trepte • pentru bacuri rotunde

EH 1702.



Descrierea produsului

- Suprafața superioară și cea laterală, cu filete pentru montajul bacurilor paralele
- Suprafețele de prindere șlefuite
- Pot fi montate de asemenea diferite bacuri interschimbabile (ref. nr. 1701.250 - 1701.280) pe partea superioară
- Potrivite pentru montajul știfturilor
- Prima și a doua operațiune de prindere, fără ajustare
- Potrivite pentru montajul distanțierelor (ref. nr. 1701.190 - 1701.200) pe partea de sus a bacului

Atenție:

Acestea sunt bacuri rigide și se pot folosi pentru piese rectangulare (pene) - paralelism mai mic sau egal cu 0.5 mm ($I \leq 0.5$) și pentru piese cilindrice - cilindricitate mai mică sau egală cu 0.5 ($O \leq 0.5$).

Material

- Oțel, călit

Desen




Figura 1





Figura 2

Informații comandă

| Lățime bac [mm] | Dimensiuni | | | | | | | | | Ref. Nr. |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|--------|----------|
| | b ₁ | b ₂ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | h ₁ | h ₂ | c | | |
| bac, fix – figura 1 | | | | | | | | | | |
| 125 | 124,4 | 74 | 92 | 43 | 34 | 39,5 | 20 | 24 | 3 kg | 1702.400 |
| bac, mobil – figura 2 | | | | | | | | | | |
| 125 | 124,4 | 74 | 70 | 40 | 47 | 39,5 | 20 | 24 | 1800 g | 1702.500 |

Exemplu de aplicație



| | MS 125-S | MS 125-M | MS 125-L |
|--|------------|------------|------------|
| Lațimea de fixare s ₁ | 0 - 64 | 0 - 182 | 0 - 314 |
| Lațimea de fixare s ₂ | 52 - 106 | 52 - 224 | 52 - 356 |
| Lațimea de fixare s ₂ Runde Werkstücke | ø 88 - 220 | ø 88 - 220 | ø 88 - 220 |
| Lațimea de fixare s ₃ | 78 - 106 | 131 - 313 | 131 - 445 |
| Lațimea de fixare s ₄ | 107 - 214 | 160 - 332 | 160 - 464 |

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.