

Bacuri rotunde • varianta joasă

EH 1702.




Descrierea produsului

- Pentru prinderea pieselor neprelucrate
- Cea mai mica suprafața de prindere posibilă
- Înălțimea de prindere: ajustabilă de la 3.0 până la 4.5 mm

Material

- Oțel, călit

Desen



Informații comandă

Dimensiuni h [mm]	 [g]	Ref. Nr.
5	20	1702.750

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.