

Bacuri pentru prelucrări pe cinci fețe

EH 1704.



Descrierea produsului

- Special construit pentru prelucrări pe cinci fețe
- O mai bună accesibilitate pentru sculă
- Suprafețe de fixare șlefuite
- Filete adiționale pentru distanțiere
- Precizie prin apăsare
- Stabilitate prin blocare

Material

- oțel, nitrurare în plasmă

Desen




Figura 1




Figura 2

Informații comandă

Lățime bac [mm]	Dimensiuni															[kg]	Ref. Nr.
	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	a	c		
bac, fix – figura 1																	
125	116	92	60	30	108	103	13,5	31	16,5	97,5	48	76	56	69	24	6	1704.100
bac, mobil – figura 2																	
125	116	92	60	30	108	87	13,5	30	16,5	97,5	48	76	56	38	24	5	1704.200

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.