

Plăci intermediare

EH 1704.



Descrierea produsului

- Trei suportți de înălțime
- Pentru poziționarea piesei în bacuri la prelucrarea pe cinci fețe
- Șlefuit pentru o mare acuratețe
- Se livrează **fără** șuruburile de montaj M 6 x 8 mm (ref. nr. 1704.600)
- Acest reper se livrează pereche

Material

- Oțel, călit

Desen



Informații comandă

b ₁	b ₂	b ₃	Dimensiuni				[g]	Ref. Nr.
			l	h ₁	h ₂	h ₃		
			[mm]					
125	98	108	7,6	70	56	53	218	1704.500
125	98	108	7,6	85	56	53	343	1704.510
125	98	108	7,6	90	56	53	356	1704.520

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.