

Opritoare piesă • rotativ EH 1705.




Descrierea produsului

- Poate fi montat în pozițiile prevăzute pe ambele părți ale menghinei
- Filet de fixare M 8
- Poziția axei a 3-a a piesei poate fi presetată și fixată
- Opritorul poate fi îndepărtat de pe piesa odată fixată, pentru a permite accesul total al sculei pe piesă. (repetabilitate de ± 0.01).

Material

- Oțel, brunat

Desen



Informații comandă

b		l ₁	l ₂	Dimensiuni		l ₄ min.	l ₄ max.	[g]	Ref. Nr.
min.	max.			l ₃ min.	l ₃ max.				
		[mm]							
33	92	67	15	12	63,5	53,5	113,5	1382	1705.100

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.