

Echere de fixare pe mese EH 1906.



Descrierea produsului

Material

- Fontă gri GG

Mai multe informații


Note

Dimensiuni speciale la cerere.

Produse asociate

- Știfturi ridicătoare cu filet, autoblocant


Desen



Informații comandă

l ₁	l ₂	h ₁	h	Dimensiuni								y	Pentru șuruburi	Numărul găurilor de fixare n	[kg]	Ref. Nr.
				a ±0,013	b ₂ ±0,2	l ₃ ±0,2	l ₄	l ₅	h ₂ ±0,02	s ±0,025	d					
[mm]													[mm]	[mm]		
400	-	400	475	150	150	150	100	100	275	80	M12	12	M12	4	147	1906.240
400	500	400	475	150	150	150	200	100	275	80	M12	12	M12	4	168	1906.340
500	-	500	595	200	200	200	200	200	345	100	M12	12	M12	6	295	1906.440
500	630	500	595	200	200	200	200	200	345	100	M12	12	M12	6	326	1906.540
630	-	630	725	200	200	200	200	200	410	130	M16	16	M12	6	445	1906.640

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.