

## Cub de fixare • semi-finisate

EH 1908.



### Descrierea produsului

#### Material

- Fontă gri GG

#### Mai multe informații


#### Note

Dimensiuni speciale la cerere.

#### Produse asociate

- Știfturi ridicătoare cu filet, autoblocant


### Desen



### Informații comandă

$l_1$	$l_2^{+1}$	$h_1$	$h$	Dimensiuni					$y$	Pentru șuruburi	Numărul găurilor de fixare $n$	[kg]	Ref. Nr.
				$a$ $\pm 0,013$	$b_2$ $\pm 0,2$	$b_3$ $\pm 0,2$	$l_3$ $\pm 0,2$	$l_4$ $\pm 0,2$					
[mm]					[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		
400	231	358	408	150	-	150	-	150	12	M12	4	100	1908.210
500	331	510	565	200	-	200	-	200	12	M12	6	209	1908.410
630	451	640	700	200	200	300	200	300	16	M16	8	495	1908.610

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.