

Opritoare cu indexare • cu cap de blocare rapid

EH 22122.



Descrierea produsului

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicații de indexare.

Material

Corp

- Oțel, brunat
- Oțel inoxidabil 1.4305

Buton de apăsare

- Termoplastic POM, roșu

Bolț blocare

- Oțel, călit
- Oțel inoxidabil 1.4305, nichelat

Mâner

- Termoplastic PA 6, negru-gri, mat

Asamblare

Lungimea șurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanțiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).

Operații

Pinul de blocare este tras și blocat prin tragerea butonului. Butonul roșu care se afișează indică poziția de blocare (pinul de blocare). Apăsarea butonului roșu face ca știftul de blocare să sară înapoi în poziția de blocare.

Mai multe informații


Note

Buton nedemontabil
Contrapiulițele trebuie comandate separat.

Produse asociate

- Bucșe de poziționare, pentru bolț și indexor
- Gulere distanțiere, pentru blocatoare de indexare
- Piese de fixare, pentru bolț și indexor

Desen



Informații comandă



d ₁	d ₂	Dimensiuni				SW	Forța arcului ¹⁾		Temperatură		Greutate	Ref. Nr.	
		l ₂ min.	d ₃	l ₁ ~	l ₃		l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~	min.			max.
		[mm]				[mm]	[N]		[°C]		[g]		
-0,02 -0,04													
6	M12 x 1,5	6	30	53,5	22	6	19	6,5	19	-30	80	49	22122.0205
6	M12 x 1,5	9	30	53,5	22	6	19	6,0	25	-30	80	49	22122.0210
8	M16 x 1,5	8	30	59,5	26	8	19	8,5	26	-30	80	75	22122.0215
8	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	8,5	28	-30	80	78	22122.0220
10	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	9,5	38	-30	80	79	22122.0225

¹⁾ valoarea statistică medie

d ₁ -0,02 -0,04	d ₂	Dimensiuni					SW [mm]	Forța arcului ¹⁾		min. max.		[g]	Ref. Nr.
		l ₂ min.	d ₃ [mm]	l ₁ ~	l ₃	l ₄		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]	[°C]			
Oțel inoxidabil													
6	M12 x 1,5	6	30	53,5	22	6	19	6,5	19	-30	80	49	22122.0305
6	M12 x 1,5	9	30	53,5	22	6	19	6,0	25	-30	80	49	22122.0310
8	M16 x 1,5	8	30	59,5	26	8	19	8,5	26	-30	80	75	22122.0315
8	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	8,5	28	-30	80	78	22122.0320
10	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	9,5	38	-30	80	79	22122.0325

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni d ₂ [mm]	Mărime cheie [mm]	[g]	Ref. Nr.
Oțel				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118
Oțel inoxidabil				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518

Reclamație

Pentru detalii suplimentare despre conformitate, vă rugăm să selectați codul produsului dorit.