

## Știfturi de poziționare • DIN 6321 EH 22630.



### Descrierea produsului

Seating pins according to DIN 6321 (form A) can be used as supports for workpieces but also as stops and feet.  
The supporting surface of the seating pin has no centre.

### Material


- Oțel pentru scule, călit, șlefuit

### Mai multe informații

### Produse asociate

- Știfturi de poziționare, parțial DIN 6321 (norma veche)

### Desen



### Informații comandă

Dimensiuni				Poziție orificiu	[g]	Ref. Nr.
d <sub>1</sub> g6	l <sub>1</sub> h9	d <sub>2</sub> n6	l <sub>2</sub>	D <sub>1</sub> H7 [mm]		
știft de așezare DIN 6321, forma A, toleranță l <sub>1</sub> = h9						
6	5	4	6	4	1,8	22630.0011
10	6	6	9	6	5,7	22630.0012
16	8	8	12	8	17,0	22630.0013
25	10	12	18	12	53,0	22630.0014

### Reclamație

#### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

#### Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

#### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.