

Știfturi • cu suprafață de contact din plastic

EH 22691.



Descrierea produsului

Pini cu suprafață de contact din plastic pot fi folosiți ca suporturi de protecție, opritoare sau plăcuțe de presiune. Acest lucru protejează suprafețele de înaltă calitate.

Material

Aplicație

- Plastic (PEEK), albastru

Bucșă filetată

- Oțel inoxidabil

Știft filetat

- Oțel inoxidabil

Corp

- Plastic (PEEK), albastru
- Oțel inoxidabil 1.4305

Mai multe informații

Produse asociate

- Elemente de așezare, cu suprafața din plastic, oscilant
- Știfturi

Desen




Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4

Informații comandă


h ±0,1	Dimensiuni					SW ₁ [mm]	SW ₂ [mm]	Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]	Moment strângere max. [Nm]	Temperatură		Greutate [g]	Ref. Nr.
	d ₁	d ₂	d ₃	l	t					min.	max.		
[mm]													
cu filet exterior, corp din plastic (PEEK), suprafață plană – figura 1													
15	M 8	17,0	19,0	8 ± 1	–	17	4	8,5	10	-60	250	12,0	22691.0122
20	M10	19,0	21,5	10 ± 1	–	19	5	9,5	10	-60	250	21,0	22691.0133
20	M12	22,0	25,0	14 ± 1	–	22	6	14,0	10	-60	250	32,0	22691.0143

¹⁾ Momentul de strângere pentru bolșul cu filet interior este același ca și pentru știfturi filetate calitate 8. Înfiletarea trebuie să fie pe întreaga lungime a filetului.

h ±0,1	Dimensiuni					SW ₁ [mm]	SW ₂ [mm]	Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]	Moment strângere max. [Nm]	Temperatură		Masa [g]	Ref. Nr.
	d ₁	d ₂	d ₃	l	t					min.	max.		
[mm]													[°C]
cu filet exterior, inserții din plastic, suprafață plană – figura 2													
10	M 8	12,5	19,4	10	–	17	–	11,5	18	-60	250	14,0	22691.0021
10	M10	14,5	21,9	12	–	19	–	15,5	32	-60	250	20,0	22691.0031
15	M10	14,5	21,9	12	–	19	–	15,5	32	-60	250	32,0	22691.0032
10	M12	17,5	25,2	14	–	22	–	22,5	60	-60	250	28,0	22691.0041
15	M12	17,5	25,2	14	–	22	–	22,5	60	-60	250	45,0	22691.0042
cu filet interior, corp din plastic (PEEK), suprafață plană – figura 3													
15	M 8	17,0	19,0	–	9	17	–	8,5	10	-60	250	6,4	22691.0222
20	M10	19,0	21,5	–	10	19	–	9,5	10	-60	250	21,0	22691.0233
20	M12	22,0	25,0	–	12	22	–	14,0	10	-60	250	13,0	22691.0243
cu filet interior inserție din plastic (PEEK), suprafață plană – figura 4													
25	M 8	12,5	19,4	–	12	17	–	11,5	18 ¹⁾	-60	250	35,0	22691.0324
30	M10	14,5	21,9	–	15	19	–	15,5	32 ¹⁾	-60	250	53,0	22691.0335
30	M12	17,5	25,2	–	18	22	–	22,5	60 ¹⁾	-60	250	68,0	22691.0345

¹⁾ Momentul de strângere pentru bolșul cu filet interior este aceeași ca și pentru șifturi filetate calitate 8. Înfiletarea trebuie să fie pe întreaga lungime a filetului.

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.