


Senzori de poziție • pneumatic EH 22800.



Descrierea produsului

Se utilizează în sistemele de ghidare și fixare de control al poziției pentru piese semi-prelucrate. Acuratețe 0,015 - 0,075 mm în funcție de suprafața pieselor de lucru. Controlul se face prin presiunea aerului și este indicat la unitatea de monitorizare.

Material

Știfturi de poziționare

- Oțel pentru scule, călit, șlefuit

Garnitură

- PVC

Bară de susținere

- Oțel, brunat

Niplu cu fișă

- Alamă

Mai multe informații


Note

Mai multe informații la cerere.

Produse asociate

- Unități de monitorizare, pentru senzori, pneumatic


Desen



Informații comandă

	[g]	Ref. Nr.
cu bară de susținere	237	22800.0400

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.