

Unități de monitorizare • pentru senzori, pneumatic EH 22800.



Descrierea produsului

Unitatea de monitorizare se utilizează în combinație cu senzorii de poziție (EH 22800). Împreună cu senzorii de poziție, se poate face posibilă verificarea pentru poziționarea corectă a piesei de prelucrat.

Material


Carcasă
• plastic

Mai multe informații


Note

Mai multe informații la cerere.

Desen



Informații comandă

Presiunea de lucru [bar]	 [g]	Ref. Nr.
0 – 10	162	22800.0701

Accesorii

	L [mm]	D [mm]	█ [g]	Ref. Nr.
cablu conector pentru conectarea senzorului de presiune la sistemul de control / unitatea centrală, conexiune M12 și celălalt capăt liber (4 pini)				
	2000	-	84,0	22800.0702
cadru pentru senzor de presiune, pentru instalare într-un panou de control (grosime maximă a peretelui 5 mm)				
	-	-	26,0	22800.0703
putere alimentare, intrare 100-240 V AC / ieșire 24 V DC 500 mA, cu mufă M12				
	1500	-	100,0	22800.0704
regulator de presiune, intrare max. 12 bar / ieșire 2 bar, racord cu filet 1/4" pe două fețe				
	-	-	22,0	22800.0710
racord pentru conectarea regulatorului de presiune și a tubului pneumatic, racord cu filet interior de 1/4" (tub pneumatic Ø 4 mm)				
	-	-	17,0	22800.0711
tub pneumatic Ø 4 mm				
	5000	4	43,0	22800.0712
racord, pentru tub pneumatic de Ø 4 mm				
	-	-	4,7	22800.0713
racord T pentru tub pneumatic Ø 4 mm				
	-	-	7,6	22800.0714
racord Y pentru tub pneumatic de Ø 4 mm				
				

Reclamație

Pentru detalii suplimentare despre conformitate, vă rugăm să selectați codul produsului dorit.