

## Piuliță pentru canal T • extinsă EH 23020.




### Descrierea produsului

Aceste piulițe canal T "extinse" (piulițe de canal) în comparație cu piulișele conform DIN 508, sunt mai lungi și se pretează în general pentru asamblări în canale tip cruce .

### Material

- Oțel tratat termic, cu revenire, calitatea 10, brunat


### Desen



### Informații comandă

| Mărimea nominală canal<br>[mm] | Dimensiuni |      |           |     |    |    | [g]    | Ref. Nr.   |
|--------------------------------|------------|------|-----------|-----|----|----|--------|------------|
|                                | d          | a    | e<br>[mm] | l   | h  | k  |        |            |
| 6                              | M 5        | 5,6  | 10        | 20  | 8  | 4  | 7,9    | 23020.0060 |
| 8                              | M 6        | 7,6  | 13        | 26  | 10 | 6  | 19,0   | 23020.0080 |
| 10                             | M 8        | 9,6  | 15        | 30  | 12 | 6  | 29,0   | 23020.0100 |
| 12                             | M10        | 11,6 | 18        | 36  | 14 | 7  | 48,0   | 23020.0120 |
| 14                             | M 6        | 13,6 | 22        | 44  | 16 | 8  | 91,0   | 23020.0146 |
| 14                             | M12        | 13,6 | 22        | 44  | 16 | 8  | 80,0   | 23020.0140 |
| 16                             | M14        | 15,6 | 25        | 50  | 18 | 9  | 120,0  | 23020.0160 |
| 18                             | M16        | 17,6 | 28        | 56  | 20 | 10 | 160,0  | 23020.0180 |
| 20                             | M18        | 19,6 | 32        | 64  | 24 | 12 | 257,0  | 23020.0200 |
| 22                             | M20        | 21,6 | 35        | 70  | 28 | 14 | 359,0  | 23020.0220 |
| 28                             | M24        | 27,6 | 44        | 88  | 36 | 18 | 741,0  | 23020.0280 |
| 36                             | M30        | 35,5 | 54        | 108 | 44 | 22 | 1394,0 | 23020.0360 |

### Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.