

## Piuliță pentru canal T • romb EH 23020.




### Descrierea produsului

Piulițele canal T "romb" nu trebuie montate prin lateralul canalului, ele pot fi introduse direct în canal de sus .

### Material

- Oțel tratat termic, cu revenire, brunat


### Desen



### Informații comandă

| Mărimea nominală canal<br>[mm] | Dimensiuni |      |    |    |    | [g]   | Ref. Nr.                   |
|--------------------------------|------------|------|----|----|----|-------|----------------------------|
|                                | d          | a    | e  | h  | k  |       |                            |
| 6                              | M 5        | 5,7  | 10 | 8  | 4  | 2,1   | <a href="#">23020.0560</a> |
| 8                              | M 6        | 7,6  | 13 | 10 | 6  | 5,4   | <a href="#">23020.0580</a> |
| 10                             | M 8        | 9,6  | 15 | 12 | 6  | 8,8   | <a href="#">23020.0600</a> |
| 12                             | M10        | 11,6 | 18 | 14 | 7  | 14,0  | <a href="#">23020.0620</a> |
| 14                             | M12        | 13,6 | 22 | 16 | 8  | 23,0  | <a href="#">23020.0640</a> |
| 16                             | M14        | 15,6 | 25 | 18 | 9  | 0,7   | <a href="#">23020.0660</a> |
| 18                             | M16        | 17,6 | 28 | 20 | 10 | 46,0  | <a href="#">23020.0680</a> |
| 20                             | M18        | 19,6 | 32 | 24 | 12 | 69,0  | <a href="#">23020.0700</a> |
| 22                             | M20        | 21,6 | 35 | 28 | 14 | 98,0  | <a href="#">23020.0720</a> |
| 28                             | M24        | 27,6 | 44 | 36 | 18 | 213,0 | <a href="#">23020.0780</a> |
| 36                             | M30        | 35,5 | 54 | 44 | 22 | 423,0 | <a href="#">23020.0860</a> |
| 42                             | M36        | 41,5 | 65 | 52 | 26 | 676,0 | <a href="#">23020.0920</a> |

### Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.