

Bridă • DIN 6315 B tip furcă EH 23150.



Descrierea produsului

Aceste bride (cleme de fixare) conform DIN 6314 B sunt tip furcă și se utilizează în general la tehnologii de fixare sau prinderea pieselor de prelucrat.

Material

- Oțel tratat termic, lăcuit

Desen



Informații comandă

Mărime nominală b ₁ [mm]	l ₁	a	Dimensiuni			Pentru șuruburi		[g]	Ref. Nr.
			b ₂ [mm]	b ₃	b ₄	[mm]	[inch]		
6,6	60	12	19	6	3	M 6	1/4	65	23150.0007
9,0	80	15	25	8	4	M 8	5/16	141	23150.0009
11,0	100	20	31	10	5	M10	3/8	299	23150.0011
14,0	125	25	38	12	6	M12, M14	1/2	578	23150.0014
14,0	160	25	38	12	6	M12, M14	1/2	715	23150.0015
14,0	200	25	38	12	6	M12, M14	1/2	905	23150.0016
18,0	160	30	48	15	8	M16, M18	5/8	1077	23150.0018
18,0	200	30	48	15	8	M16, M18	5/8	1346	23150.0019
18,0	250	40	48	15	10	M16, M18	5/8	2300	23150.0020
22,0	200	40	52	15	10	M20, M22	3/4	1809	23150.0022
22,0	250	40	62	20	10	M20, M22	3/4	3020	23150.0023
22,0	315	40	62	20	10	M20, M22	3/4	3800	23150.0024
26,0	200	40	66	20	10	M24	1	2359	23150.0026
26,0	250	40	66	20	10	M24	1	2360	23150.0027
26,0	315	40	66	20	10	M24	1	3802	23150.0028
26,0	500	50	66	20	10	M24	1	7640	23150.0030
33,0	250	50	74	20	12	M30	1 1/4	3720	23150.0034
33,0	315	50	74	20	12	M30	1 1/4	4780	23150.0035
33,0	400	50	74	20	12	M30	1 1/4	6458	23150.0036
40,0	400	60	100	30	12	M36	1 1/2	10920	23150.0040¹⁾
40,0	600	60	100	30	12	M36	1 1/2	18002	23150.0041¹⁾

¹⁾ Standardul DIN nu include aceste dimensiuni.

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.