

Suport prelungitor • pentru bridă, cu dantură, partea opusă reglabilă EH 23185.



Descrierea produsului

Prelungitorul se înșurubează pe contrapiesa clemei EH 23185. asigură astfel mărirea înălțimii de strângere (mărimea h_2). Înălțimea de strângere poate fi astfel continuu reglabilă.

Material


Corp

- Oțel, călit, zincat prin galvanizare


Șurub susținere

- Oțel călit, calitate 8.8, negru


Desen



Informații comandă

d ₁	l	d ₂	d ₃	Dimensiuni						pentru bride d ₁ [mm]	 [g]	Ref. Nr.
				d ₄	h ₁	h ₂	a	b	k			
M10	39	30	M5	44	8	8 – 30	10	30	30	13	148	23185.0410
M12	49	36	M5	54	10	10 – 37	16	42	35	17	345	23185.0412
M12	94	36	M5	54	10	10 – 80	16	42	35	17	473	23185.0413
M16	55	42	M5	60	13	13 – 41	20	50	40	21	494	23185.0416
M16	90	42	M5	60	13	13 – 73	20	50	40	21	640	23185.0417
M20	69	50	M6	70	16	16 – 52	25	46	50	25	1136	23185.0420
M20	109	50	M6	70	16	16 – 91	25	46	50	25	1001	23185.0421

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.