

Profil de susținere • pentru bride de fixare pe masă EH 23210.




Descrierea produsului

Prin utilizarea plăcilor de susținere, bridele de fixare pe masă pot fi amplasate în orice poziție dorită de-a lungul canalelor T.

Material

- Oțel tratat termic, cu revenire, brunat


Desen



Informații comandă

b ₁	b ₂	b ₃	d	Dimensiuni					Pentru bride de fixare	[g]	Ref. Nr.
				h ₁ -0,4	h ₂	l ₁	l ₂	l ₃			
[mm]											
30	15	9	M 8	15	6,5	100	63	20	M 8	243	23210.0730
40	20	13	M12	20	7,5	120	72	25	M12	515	23210.0740
60	26	17	M16	30	13,0	140	80	30	M16	1456	23210.0760
80	32	21	M20	40	18,0	200	110	50	–	3900	23210.0770
90	38	25	M24	50	24,0	220	130	55	–	5850	23210.0780

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.