

Bride de prindere și fixare, rugozitate mică

EH 23220.



Descrierea produsului

Suportul este utilizat pentru a **susține** punctele de prindere de pe componentelor. Beneficiile bridei sunt:

- Susținerea componentelor instabile fără deformare
- Evitarea vibrațiilor în timpul prelucrărilor
- Construcție compactă, joasă
- Suport nervuri, borduri și verigi pentru susținerea componentelor fixate
- Suport fără deformare a pieselor neprelucrate
- Manipulare ușoară
- Este posibilă și prinderea în afara piesei de lucru cu ajutorul unor pârgii de fixare.

Material

Mâner

- Zinc turnat



Clemă

- Oțel, călit, brunat, șlefuit

Operații

1. Prin eliberarea mânerului, bolțul intră în contact cu piesa cu forța arcului moale.
2. Cu ajutorul mânerului bolțul va fi blocat în această poziție.
3. După ce scoateți piesa, eliberați mânerul; apoi reasezați bolțul și refixați cu mânerul. Înălțimea suportului poate fi ajustată cu ajutorul unor pini filetați în gaura filetată din corpul suportului.



Desen



Informații comandă

Dimensiuni															Cursă s	Sarcină max. max.	e		Ref. Nr.
b ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	b ₁	b ₂	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	r	[mm]	[kN]		[g]	
short version, with one slot – figura 1																			
8,5	75	35	13	–	13	62	5	30	10	M 8	13	19,5	11,5	–	3	0,5	24400.0311	342	23220.0085
11,0	75	28	14	–	17	74	–	50	25	M10	20	24,0	14,0	15	6	2,5	24400.0411	714	23220.0100
11,0	150	90	20	–	17	74	–	50	25	M10	20	24,0	14,0	15	6	2,5	24400.0411	1181	23220.0110
13,0	75	28	14	–	17	74	–	50	25	M10	20	24,0	14,0	15	6	2,5	24400.0411	694	23220.0140
13,0	150	90	20	–	17	74	–	50	25	M10	20	24,0	14,0	15	6	2,5	24400.0411	1379	23220.0150
17,0	75	18	16	–	27	101	11	60	20	M16	26	34,0	13,0	–	11	5,0	24400.0611	1491	23220.0160
17,0	170	100	25	–	27	108	11	60	20	M16	26	34,0	21,5	–	11	5,0	24400.0611	2721	23220.0170
long version, with two slots – figura 2																			
13,0	300	100	30	160	17	74	–	50	25	M10	20	24,0	14,0	15	6	2,5	24400.0411	2448	23220.0300
25,0	387	110	30	200	30	89	–	85	40	M20	32	40,0	25,0	24	11	10,0	24420.0210	7350	23220.0450

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.