


Cleme verticale • cu fixare laterală

EH 23330.



Descrierea produsului

Datorită raportului favorabil de putere și acționării lor ușoare, clemele de prindere se pretează pentru o gamă largă de utilizări.

Aceste cleme de fixare pot fi utilizate în industria prelucrării metalelor, la găurire, sudură, frezare, șlefuire, testare sau asamblare, precum și în industria lemnului și a plasticului, la lipire, găurire, tăiere sau frezare.

Principiul de "funcționare" al clemei de fixare permite o deschidere mare și rapidă a clemei. Dacă este deschisă, piesele de lucru sunt complet eliberate pentru îndepărtarea lor fără obstacole. Transmiterea de putere mare determină forța maximă de strângere prin forță de acționare mică. Clemele sunt auto-blocante, rămân blocate, rezistând forței produse la prelucrarea pieselor. Clemele de fixare sunt fabricate din materiale de înaltă calitate și sunt destinate utilizării frecvente.

Cu mâner ergonomic rezistent la ulei format din 2 componente, cu suprafață de prindere mare și moale, pentru o ușurință în utilizare.

Șuruburile de fixare reglabile sunt livrate împreună cu clema.

Material

Clemă

- Oțel, zincat prin galvanizare, pasivat

Nit

- Oțel inoxidabil

Mâner

- plastic

Șurub de fixare

- Oțel, călit, zincat prin galvanizare

Punct de fixare


- Cauciuc, negru

Mai multe informații

Referințe

Șuruburile de fixare sunt disponibile ca și accesorii în magazinul online.


Desen



Informații comandă

Mărimea nominală de fixare	Șurub de fixare [mm]	Dimensiuni															Forța de susținere		α	min. max.		[g]	Ref. Nr.				
		d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ min. max.	h ₅	h ₆	h ₇	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		l ₅	F ₁			F ₂	[kN]	[°C]	
Oțel																											
3	M6 x 35	5,5	21	6	5	25,5	37,0	176,5	60	12	34	41,5	20	6	32	77	81	41	6	25	1,0	1,2	60°	-10	80	231	23330.0023
4	M8 x 45	6,5	27	8	6	28,5	42,5	223,0	71	18	40	48,5	24	7	38	111	112	63	11	37	1,4	2,5	60°	-10	80	483	23330.0024
5	M8 x 65	8,5	35	10	8	32,0	52,0	280,0	102	20	53	81,5	32	54	96	141	129	84	11	54	2,0	3,0	60°	-10	80	802	23330.0025

Accesorii

	d ₂ [mm]	[g]	Ref. Nr.
Șurub de presiune (accesoriu cleme)			
	M6 x 35	16	23330.9003
	M8 x 45	38	23330.9005
	M8 x 65	57	23330.9006

Reclamație

Pentru detalii suplimentare despre conformitate, vă rugăm să selectați codul produsului dorit.