

Manivele • cu mâner pliabil

EH 24331.



Descrierea produsului

Material

Element ax

- Oțel, brunat

Mâner

- Termoplastic, negru, mat

Corp mâner

- Aluminiu, acoperit cu plastic, argintiu similar cu RAL 9006, structură mată
- Aluminiu, acoperit cu plastic, similar RAL 9005, negru, mat


Acoperire

- Plastic, gri deschis

Operații

În poziția de operare, mânerul este blocat.
Pentru a muta mânerul în poziția de repaus, acesta trebuie scos axial și întors.

Desen



Informații comandă

| l | d ₁ H7 | b H11 | d ₂ | d ₃ | Dimensiuni | | | | | d ₄ Mâner cilindric Ø | [g] | Ref. Nr. |
|--|----------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-----|------------|
| | | | | | h ₁ | h ₂ ~ [mm] | h ₃ | h ₄ | h ₅ | | | |
| cu gaură netedă – figura 1, argintiu | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 10 | – | 23,0 | 30 | 19,5 | 4,0 | 25,5 | 4,3 | 43,0 | 16 | 116 | 24331.0005 |
| 100 | 12 | – | 26,7 | 35 | 23,5 | 5,5 | 29,5 | 4,2 | 57,5 | 18 | 172 | 24331.0010 |
| 125 | 14 | – | 28,0 | 37 | 30,5 | 10,5 | 36,5 | 4,2 | 76,5 | 24 | 261 | 24331.0015 |
| cu gaură netedă – figura 1, negru | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 10 | – | 23,0 | 30 | 19,5 | 4,0 | 25,5 | 4,3 | 43,0 | 16 | 116 | 24331.0105 |
| 100 | 12 | – | 26,7 | 35 | 23,5 | 5,5 | 29,5 | 4,2 | 57,5 | 18 | 172 | 24331.0110 |
| 125 | 14 | – | 28,0 | 37 | 30,5 | 10,5 | 36,5 | 4,2 | 76,5 | 24 | 261 | 24331.0115 |
| cu profil părtat – figura 2, argintiu | | | | | | | | | | | | |
| 80 | – | 10 | 23,0 | 30 | 19,5 | 4,0 | 25,5 | 4,3 | 43,0 | 16 | 115 | 24331.0205 |
| 100 | – | 12 | 26,7 | 35 | 23,5 | 5,5 | 29,5 | 4,2 | 57,5 | 18 | 170 | 24331.0210 |
| 125 | – | 14 | 28,0 | 37 | 30,5 | 10,5 | 36,5 | 4,2 | 76,5 | 24 | 256 | 24331.0215 |

| l | d ₁ H7 | b H11 | d ₂ | d ₃ | Dimensiuni | | | | | d ₄ Mâner cilindric Ø | [g] | Ref. Nr. |
|---|----------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-----|----------------------------|
| | | | | | h ₁ | h ₂ ~ [mm] | h ₃ | h ₄ | h ₅ | | | |
| cu profil părtat – figura 2, negru | | | | | | | | | | | | |
| 80 | – | 10 | 23,0 | 30 | 19,5 | 4,0 | 25,5 | 4,3 | 43,0 | 16 | 115 | 24331.0305 |
| 100 | – | 12 | 26,7 | 35 | 23,5 | 5,5 | 29,5 | 4,2 | 57,5 | 18 | 170 | 24331.0310 |
| 125 | – | 14 | 28,0 | 37 | 30,5 | 10,5 | 36,5 | 4,2 | 76,5 | 24 | 256 | 24331.0315 |

Reclamație

Pentru detalii suplimentare despre conformitate, vă rugăm să selectați codul produsului dorit.