

## Roți de manevră tip disc • DIN 3670

EH 24570.



### Descrierea produsului

Canale de fixare pe partea din spate.  
Strunjit, prelucrate și finisate pe toate suprafețele, suprafețele neprelucrate sunt curățate prin sablare.

### Material

#### Roată de manevră

- Aluminiu turnat în cochilie

### Asamblare


Șaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

### Mai multe informații

### Produse asociate

- Șaibe de închidere

### Desen




Poziția canalului poate fi diferită de cea indicată în desen.

### Informații comandă

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H7	Dimensiuni			Canal de pană, DIN 6885 pagina 1		[g]	Ref. Nr.
		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	t		
		[mm]	~		[mm]			
<b>fără bușă din oțel, forma B, fără canal</b>								
80	10	26	29	16	–	–	119	24570.0103
80	12	26	29	16	–	–	116	24570.0104
100	10	28	33	17	–	–	194	24570.0105
100	12	28	33	17	–	–	189	24570.0106
125	12	31	36	18	–	–	288	24570.0110
125	14	31	36	18	–	–	284	24570.0111
160	14	36	40	20	–	–	477	24570.0120
160	16	36	40	20	–	–	501	24570.0121
200	18	42	45	24	–	–	955	24570.0130
200	22	42	45	24	–	–	940	24570.0131
250	22	48	50	28	–	–	1685	24570.0140
250	26	48	50	28	–	–	1674	24570.0141
315	26	56	56	33	–	–	2710	24570.0150
315	28	56	56	33	–	–	2695	24570.0151
400	30	65	63	38	–	–	4720	24570.0160
400	32	65	63	38	–	–	5700	24570.0161
<b>fără bușă din oțel, forma N, cu canal</b>								
80	10	26	29	16	3	11,4	120	24570.0303
80	12	26	29	16	4	13,8	129	24570.0304
100	10	28	33	17	3	11,4	244	24570.0305
100	12	28	33	17	4	13,8	183	24570.0306

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H7	Dimensiuni			Canal de pană, DIN 6885 pagina 1		[g]	Ref. Nr.
		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	t		
		[mm]			[mm]			
125	12	31	36	18	4	13,8	250	<a href="#">24570.0310</a>
125	14	31	36	18	5	16,3	290	<a href="#">24570.0311</a>
160	14	36	40	20	5	16,3	491	<a href="#">24570.0320</a>
160	16	36	40	20	5	18,3	481	<a href="#">24570.0321</a>
200	18	42	45	24	6	20,8	880	<a href="#">24570.0330</a>
200	22	42	45	24	6	24,8	928	<a href="#">24570.0331</a>
250	22	48	50	28	6	24,8	1681	<a href="#">24570.0340</a>
250	26	48	50	28	8	29,3	1670	<a href="#">24570.0341</a>
315	26	56	56	33	8	29,3	2700	<a href="#">24570.0350</a>
315	28	56	56	33	8	31,3	2670	<a href="#">24570.0351</a>
400	30	65	63	38	8	33,3	4771	<a href="#">24570.0360</a>
400	32	65	63	38	10	35,3	4720	<a href="#">24570.0361</a>

### Exemplu de aplicație



### Reclamație

#### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

#### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

#### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.